



SOMT.....ER-FL, PR1825, Tip: 14

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222087 14
GTIN	4960664028535
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

FL geometrija (usmjerena na površinu) prvi je izbor kod grube obrade na strojevima s malom snagom.
Ne koristiti za interpolaciju, glodanje ukapanjem i konturno glodanje ili kod strmih stijenki.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Tip	ST1400
Kutni radijus	1,4 mm
Debljina pločica	5,56 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Posmak f_z po zubu	0,2 – 1,2 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	14

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT140514-ER-FL
Vrsta	PR1825
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		