

**SOMT....20ER-GM, PR1825, Tip: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222071 10
GTIN	4960664028511
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

FL geometrija je prvi izbor za opću obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Kutni radijus	2 mm
Tip	ST1400
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Debljina pločica	4,76 mm
Posmak f_z po zubu	0,2 – 2 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT100420ER-GM

Vrsta	PR1825
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		