

**SOMT....20ER-GM, PR1810, Tip: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222075 10
GTIN	4960664026906
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

FL geometrija je prvi izbor za opću obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Debljina pločica	4,76 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Tip	GG
Kutni radijus	2 mm
Posmak f_z po zubu	0,5 – 2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT100420ER-GM

Vrsta	PR1810
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		