



SOMT....20ER-LD, PR1810, Tip: 10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222083 10
GTIN	4960664026913
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

LD geometrija je ujedno primjerena i za velike dubine rezanja ($a_{p,max} = 5$ mm) pri umjerenom posmaku. Ne koristiti za interpolaciju, glodanje ukapanjem i konturno glodanje ili kod strmih stijenki.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Kutni radijus	2 mm
Posmak f_z po zubu	0,06 – 2 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Tip	GG
Debljina pločica	4,76 mm
Programirani radijus pri $a_{p,max}$	3,5 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT100420-ER-LD
Vrsta	PR1810
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		