




Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SOMT.....ER-FL, za glodaću glavu za velike posmake, PR1810



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222091 10
GTIN	4960664026883
Razred artikla	25A

Opis

Izvedba:

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

FL geometrija (usmjerena na površinu) prvi je izbor kod grube obrade na strojevima s malom snagom. Ne koristiti za interpolaciju, glodanje ukapanjem i konturno glodanje ili kod strmih stijenki.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Debljina pločica	4,76 mm
Posmak f_z po zubu	0,5 – 2 mm
veličina izmjenjive rezne pločice	10
Tip	GG
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm

Kutni radijus	2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT100420-ER-FL
Vrsta	PR1810
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		