

**BDMT 170412 ER-JT, PR1825, Tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227552 ST1400
GTIN	4960664028009
Razred artikla	25A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Točno 90° do  $a_p = 9$  mm.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,09 – 0,22 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170412 ER-JT
Vrsta	PR1825
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		