

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1825, Tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227472 ST1400
GTIN	4960664028061
Razred artikla	25A

Opis**Napomena:**

Glodala se opremaju jednakim brojem izmjenjivih pločica oblika N2 i N3. Pazite na upute za pozicioniranje na glodačoj glavi.
Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f_z po zubu	0,09 – 0,16 mm
Vrsta	PR1825
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308 ER-N2
Vrsta	PR1825
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		