

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1810, Tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227482 GG
GTIN	4960664026418
Razred artikla	25A

Opis**Napomena:**

Glodala se opremaju jednakim brojem izmjenjivih pločica oblika N2 i N3. Pazite na upute za pozicioniranje na glodačoj glavi.
Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,09 – 0,2 mm
Vrsta	PR1810
Tip	GG
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308 ER-N2
Vrsta	PR1810
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		