

**SOMT....20ER-LD, PR1825, Tip: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222079 10
GTIN	4960664028528
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

**Upotreba:**

**LD geometrija** je ujedno primjerena i za velike dubine rezanja ( $a_{p,max} = 5$  mm) pri umjerenom posmaku. Ne koristiti za interpolaciju, glodanje ukapanjem i konturno glodanje ili kod strmih stijenki.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,03 – 2 mm
Kutni radijus	2 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Programirani radijus pri $a_{p,max}$	3,5 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Tip	ST1400

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT100420-ER-LD
Vrsta	PR1825
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		