



**SOMT....20ER-GM, PR1835, Tip: 14**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222073 14
GTIN	4960664029396
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

**Upotreba:**

**FL geometrija** je prvi izbor za opću obradu.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,5 – 1,8 mm
Debljina pločica	5,56 mm
Tip	INOX
Veličina izmjenjive rezne pločice	14
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3,5 mm
Kutni radijus	2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT140520-ER-GM

Vrsta	PR1835
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		