

**BDMT 170408 ER-JT, PR1810, Tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227568 GG
GTIN	4960664026340
Razred artikla	25A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Točno 90° do  $a_p = 9$  mm.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,09 – 0,27 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Tip	GG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408 ER-JT
Vrsta	PR1810
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		