

Vario plus Eco osnovni držač, lijevo, Vrsta prihvata: HSK63**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274531 HSK63
GTIN	4067263112426
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Vario plus Eco nosač oštrica.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Prihvat drške tip	HSK63
h_1	19 mm
Stezna letvica	279928 7
f_1	7 mm
L_2	35 mm
Stezni vijak	279815 24
h_2	23 mm
Montažni vijak	279815 9
f_2	15 mm

L ₁	79 mm
Unutarnje hlađenje	da
h ₃	54 mm
Seriya	Vario plus Eco
Primjena	lijevo
Vrsta proizvoda	Osnovni držač mača

Pribor

Pritezni vijak, tip: 24	279815 24
Pritezni vijak, tip: 9	279815 9
Stezna letvica, tip: 7	279928 7