

Garant**Vario plus Eco Y nosač oštrica, desni, Širina uboda w: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274540 3
GTIN	4067263112440
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za odrezivanje osovina maksimalnog promjera od 90 mm.

Odgovara:

Vario plus Eco držač br. 274530; 274500; 274503.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem).

Tehnički opis

moguće aksijalno probijanje	ne
Širina utora w	3 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	45 mm
Serijski naziv	Vario plus Eco
Stezni vijak	279815 9
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	273656 – 273749

Ukupna duljina L	90,8 mm
X	47 mm
Y	28 mm
Y1	2 mm
X1	9 mm
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 9	279815 9
----------------------	----------