

**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314425 100
GTIN	4067263113003
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Fino glodane kontaktne površine, **nisu brunirane.**

Upotreba:

Za montiranje na kaljene osnovne čeljusti.

Materijal:

16 MnCr5

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Tehnički opis

duljina D (L)	53 mm
Duljina kraka A	9,49 mm
Razmak između provrta b	24 mm
Visina H	30 mm
Širina utora D	7,96 mm

List s podacima

za tip glave	100 mm
odgovaraju kodu boja	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale