

**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314425 125
GTIN	4067263113010
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

**Fino glodane** kontaktne površine, **nisu brunirane.**

**Upotreba:**

Za montiranje na kaljene osnovne čeljusti.

**Materijal:**

16 MnCr5

**Odgovara:**

**Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.**

**Napomena:**

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

**Tehnički opis**

Širina utora D	7,96 mm
Visina H	38 mm
za tip glave	125 mm
Duljina D (L)	62 mm
Duljina kraka A	12,67 mm

## List s podacima

Razmak između provrta b	32 mm
odgovaraju kodu boja	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale