

**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314425 315
GTIN	4067263113058
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Fino glodane kontaktne površine, **nisu brunirane.**

Upotreba:

Za montiranje na kaljene osnovne čeljusti.

Materijal:

16 MnCr5

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

- **Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.**
- **Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.**

Tehnički opis

Razmak između provrta b	63,5 mm
Visina H	58 mm
Širina utora D	12,72 mm
Duljina kraka A	19,02 mm
za tip glave	315 mm
Duljina D (L)	120 mm

List s podacima

odgovaraju kodu boja	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale