

**Omča, crvena 5.000 kg, korisna duljina: 5m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086275 5
GTIN	4049924501770
Razred artikla	08Z

**Opis****Izvedba:**

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

**Upotreba:**

Za podizanje i prijenos komponenti.

**Napomena:**

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

**Tehnički opis**

Duljina mjerenja	5 m
Duljina obujma	10 m
Širina omče	72 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL	5000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL	4000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7°	10000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45°	7000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60°	5000 kg
Vrsta proizvoda	Okrugla uzica