

**DC.T 070202, Vrsta: CA6525**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260381 CA6525
GTIN	4960664589227
Razred artikla	25E

## Opis

DC.T 070202 CA6525 Vrsta: CA6525

Lomač odvojenih čestica: MQ

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 140 m/min

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 140 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MQ
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Glavna primjena	M

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje