

Mahr**Digitalni dubinomjer IP 67, i-wi, Mjerno područje: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418759 100
GTIN	4059192057312
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa, etc. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljene nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Vrlo veliki LCD-prikaz s visinom brojki od 11 mm. S ugrađenim, bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

1 baterija art. 081560 vel. CR2032. Uključivo 3 mjerna umetka (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm i polumjer 6 mm).

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498940.

Radio prijemnik i-wi br. 498912. Pločasti mjerni uložak art. 418660 vel. 0,5, specijalno ticalo art. 434900 – 4915 s navojem M 2,5.

Tehnički opis

Očitavanje	0,0005 col
Broj sadržanih baterija	1
Ø mjerne šipke	4 mm
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	mm / inča

List s podacima

Opskrba energijom	na bateriju
Mjerno područje	0 - 100 mm
Presjek mjerne vodilice	16 × 3 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Kalibriranje	A1
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Duljina mosta	85 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Standard	ISO 13385
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C prihvat
Prihvat	MAHR i-wi radijski sustav
Prihvat	USB sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Pakiranje	Etui
Vrsta proizvoda	Pomični dubinomjer

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 2	434900 2

List s podacima

Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498914 STICK
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498912 STICK
Tanjurasti mjerni uložak debljina tanjura 1 mm	418660 1
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Tanjurasti mjerni uložak debljina tanjura 0,5 mm	418660 0,5