



Pneumatska ravna brusilica, tip: SPM60R



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

ATA – Pneumatska ravna brusilica **sa steznim čahurama od 3 mm** za fino glodanje, brušenje i graviranje. **Ugrađeni predfilter**. Ravna brusilica snage 85 W s maksimalnim brojem okretaja od 60000 okr/min.

- **Tanak dizajn za prostorno ograničeni rad.**
- **Uklonjivi štitnik stezne čahure.**

Tehnički opis

maksimalna potreba za zrakom	230 l/min
maksimalan broj okretaja	60000 min ⁻¹
Težina	0,17 kg
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Duljina	140 mm
Priključni navoj	BSP
Radna buka	68 dB(A)
Izlazna snaga	85 W
Ø steznih kliješta	3 mm
Opskrba energijom	Radi na komprimirani zrak
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

