

Mahr**Digitalni visinomjer Digimar 816CLT, Tip: 600****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	445325 600
GTIN	4059192066888
Razred artikla	43B

Opis**Izvedba:****Mjerni sustav:**

- Izvanredna točnost mjerenja i pouzdanost zahvaljujući optičkom inkrementalnom mjernom sustavu.
- Sustav zračnih ležajeva za lagano pomicanje bez trzaja.
- Motorizirana mjerna kolica omogućuju jednostavan tijek mjerenja.
- Integrirana punjiva baterija za mjerenje neovisno o mreži.
- Kompenzacija temperature pomoću internih temperaturnih senzora.

Jedinica za upravljanje i prikaz:

- Veliki i pregledan zaslon osjetljiv na dodir s pozadinskim osvjetljenjem.
- Navođenje kod upravljanja pomoću ikona, koje su razumljive same po sebi, na nekoliko jezika.
- Mogućnost stavljanja dodatnih nultih točki na obradak.
- Može se priključiti dodatna mjerna naprava s Mahr-Connect sučeljem.
- Siguran u budućnosti zbog mogućnosti nadogradnje.
- Automatsko uključivanje Stand-by funkcije (bez gubljenja mjernih vrijednosti).

Funkcije:

- Dodir odozdo ili odozgo.
- Širina hrpta, odn. razmak utora uklj. Središte hrpta i utora.

- **Promjer provrta ili vratila uklj. središte provrta, odn. vratila.**
- **Provrta s točkom infleksije (gore ili dolje).**
- **Vratilo s točkom infleksije (gore ili dolje).**
- **Obračunati razmake, tj. simetriju.**
- **Dinamične mjerne funkcije.**
- **Mjerenje pravokutnosti.**
- **Mjerenje ravnine.**
- **Mjerni programi.**
- **Obrada mjerenih podataka.**
- **Izravan ispis pomoću USB ili Bluetooth pisača.**
- **Mjerni protokoli u PDF formatu ili mogućnost spremanja kao .csv datoteku.**

Dio isporuke:

Uključuje element za upravljanje i prikaz. Nosač br. 445410 vel. T6, mjerni umetak br. 445420 vel. K6/51, blok za namještanje, USB kabel, zaštitni pokrov, napajanje, litij-ionska baterija i upute za rukovanje.

Dodatni pribor:

Bluetooth set printera br. 499017 vel. PRINTER, radio prijammnik br. 498912 vel. STICK (2 x nužno), garnitura mjernih ticala br. 445400, podatkovni kabel br. 498941 vel. DK-M1 nosač br 445410 vel. TI mjerni sat br 435671.

Tehnički opis

Preciznost ponavljanja, rupa	2 µm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	445430
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Ukupna visina	938 mm
Vrsta baterije	Nikal - metal hidrid
Kalibriranje	E2
Korak (namjestiv)	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm)	2,0 + L / 400 µm
Širina površine noge	278 mm
Broj sadržanih baterija	1
Težina	26 kg
Preciznost ponavljanja, razina	1 µm
Nazivni napon	4,8 V

maksimalno područje primjene	0 - 770 mm
Snaga mjerenja	1,0 ± 0,2 N
Mjerno područje	600 - 600 mm
Odstupanje od pravog kuta (frontalno)	8 µm
Duljina površine noge	255 mm
Područje primjene s glodanim nosačem mjernog umetka	170 - 770 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inča
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	MAHR i-wi-radijski sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Visinomjer

Usluge

Kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje 800 mm	024000 800
DAkkS kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje 800 mm	024010 800

Pribor

Garnitura univerzalnih mjernih ticala broj pojedinačnih dijelova 10	445406 10
Nosač mjernog uložka tip T6	445410 T6
Nosač mjernog uložka tip T6/100	445410 T6/100
Nosač mjernog uložka tip T8	445410 T8
Nosač mjernog uložka tip Tl	445410 Tl
Kuglično ticalo tip K6/51	445420 K6/51
Akumulatorski blok 4,8 V	445430
Mrežni adapter	445432

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2