



## Pneumatska ravna brusilica, tip: SPT100R



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

ATA – Pneumatska ravna brusilica **sa steznim čahurama od 3 mm** za fino glodanje, brušenje i graviranje. **Ugrađeni predfilter**. 63 W Ravna brusilica s jedinstvenim dizajnom motora bez dijelova za trošenje u motoru s dugim vijekom trajanja i maksimalnom brzinom od 100000 1 o/ min.

#### Upotreba:

**Upotrebljavajte samo komprimirani zrak bez ulja. Ne nanosite ulje!**

### Tehnički opis

Težina	0,15 kg
maksimalan broj okretaja	100000 min <sup>-1</sup>
Ø steznih kliješta	3 mm
Duljina	135 mm
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
maksimalna potreba za zrakom	170 l/min
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Radna buka	70 dB(A)
Priključni navoj	BSP
Izlazna snaga	63 W
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

