



## Pneumatska ravna brusilica, tip: SPT80R



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079440 SPT80R
GTIN	5390145244601
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

ATA – Pneumatska ravna brusilica **sa steznim čahurama od 3 mm** za fino glodanje, brušenje i graviranje. **Ugrađeni predfilter.** 63 W Ravna brusilica s jedinstvenim dizajnom motora bez dijelova za trošenje u motoru s dugim vijekom trajanja i maksimalnom brzinom od 800000 1 o/ min.

#### Upotreba:

**Upotrebljavajte samo komprimirani zrak bez ulja. Ne nanosite ulje!**

### Tehnički opis

Priključni navoj	BSP
maksimalna potreba za zrakom	170 l/min
Ø steznih kliješta	3 mm
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Izlazna snaga	63 W
Težina	0,15 kg
maksimalan broj okretaja	80000 min <sup>-1</sup>
Radna buka	68 dB(A)
Duljina	135 mm
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

