



Pneumatska ravna brusilica, Tip: S25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079442 S25
GTIN	5390145244687
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

ATA pneumatska ravna brusilica **sa 6 mm steznom čeljusti**. Ergonomska ravna brusilica za lake i srednje zahtjevne primjene s radom jednom rukom.

- **Poluga za povlačenje za kontinuirano korištenje.**
- **Odličan omjer težine i performansi.**

Tehnički opis

Izlazna snaga	190 W
Duljina	164 mm
Priključni navoj	BSP
Težina	0,46 kg
maksimalna potreba za zrakom	450 l/min
Ø steznih kliješta	6 mm
maksimalan broj okretaja	25000 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	3,14 m/s ²
Radna buka	68 dB(A)
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica

