



Pneumatska ravna brusilica, Tip: SDM26LR



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

ATA pneumatska ravna brusilica **sa 6 mm steznom čeljusti**. Ravna brusilica za lagane i srednje radne aplikacije s velikom udobnošću korisnika i rukovanjem jednom rukom.

- **Regulacija broja okretaja.**
- **Odličan omjer težine i performansi.**

Tehnički opis

Duljina	154 mm
Ø steznih kliješta	6 mm
Izlazna snaga	300 W
Priključni navoj	BSP
maksimalna potreba za zrakom	570 l/min
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
maksimalan broj okretaja	25000 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	3,14 m/s ²
Radna buka	72 dB(A)
Težina	0,52 kg
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica

