



## Pneumatska ravna brusilica, Tip: SMX16LR



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079442 SMX16LR
GTIN	5390145244830
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

ATA pneumatska ravna brusilica **sa 6 mm steznom čeljusti**. Proširena i ergonomska ravna brusilica s objema rukama.

- **Kontrola brzine.**
- **Mekani zalet.**

### Tehnički opis

maksimalna potreba za zrakom	620 l/min
Radna buka	75 dB(A)
maksimalan broj okretaja	16000 min <sup>-1</sup>
Izlazna snaga	820 W
Priključni navoj	BSP
Težina	1,3 kg
maksimalne vibracije prema EN	3,19 m/s <sup>2</sup>
Duljina	345 mm
Ø steznih kliješta	6 mm
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica

