



## Pneumatska ravna brusilica, Tip: SM25LR



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

ATA pneumatska ravna brusilica **sa 6 mm steznom čeljusti**. Snažna ravna brusilica za najteže namjene uz visoku udobnost za korisnika.

- **Regulacija broja okretaja.**
- **Mekani zalet.**

### Tehnički opis

Težina	0,75 kg
Duljina	213 mm
Priključni navoj	BSP
maksimalne vibracije prema EN	3,21 m/s <sup>2</sup>
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
maksimalan broj okretaja	25000 min <sup>-1</sup>
maksimalna potreba za zrakom	620 l/min
Izlazna snaga	820 W
Ø steznih kliješta	6 mm
Radna buka	72 dB(A)
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica

