



Pneumatska ravna brusilica, Tip: SMD25LR



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

ATA pneumatska ravna brusilica **sa 6 mm steznom čeljusti**. Ergonomska ravna brusilica s jedinstvenim sustavom prigušivanja vibracija.

- **Mekani zalet.**

Tehnički opis

Priključni navoj	BSP
Duljina	208 mm
maksimalne vibracije prema EN	2,27 m/s ²
Ø steznih kliješta	6 mm
maksimalna potreba za zrakom	620 l/min
Radna buka	77 dB(A)
Izlazna snaga	820 W
Težina	0,8 kg
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
maksimalan broj okretaja	25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica

