

**Pneumatska mala kutna brusilica, Tip: RAM20LR****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, ergonomska, kutna brusilica s uskom glavom za jednostavan pristup u prostorno ograničenim područjima. Kompaktna, ergonomska, kutna brusilica s uskom glavom za jednostavan pristup u prostorno ograničenim područjima. Za Roloc® male brusne diskove Ø 50/75 mm.

Tehnički opis

maksimalna potreba za zrakom	1207 l/min
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
maksimalne vibracije prema EN	2,58 m/s ²
maksimalni Ø diska	75 mm
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Težina	0,6 kg
Radna buka	74 dB(A)
Izlazna snaga	300 W
Priključni navoj	BSP

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	8 mm
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica