



Utisna stezna čahura, DIN 6343, 173 E, stezni Ø: 28mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329560 28
GTIN	4067263115373
Razred artikla	32Z

Opis
Izvedba:

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Standard:

DIN 6343

Točnost:

Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napomena:

Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) **na upit!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glatki. Od Ø 8,5 mm s poprečnim žlijebovima.

Tehnički opis

Kut α	15 stupanj
K	60 mm
F	48 mm
A	50 mm
Ukupna duljina L	94 mm
Tip	173 E

List s podacima

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta