

SIMTEK**simturn AX izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, desni, L2 = 15 mm,
Ø Dmin: 8mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270653 8
GTIN	2050002078895
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Slična verzija (novo stezanje) kao prethodni brojevi stavki br. 240110 – 240135.

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Odgovara:

Stezni držač br. 270531 – 270536 i 270539 – 270544.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	0,6 mm
a	7,7 mm
f	3,75 mm
Ø D	8 mm
Radijus R	0,2 mm
maksimalna dubina uboda t_{maks}	2,5 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 15 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno	210 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		