



simturn AX izmjenjivi nož za izradu navoja, cijeli profil 60°, unutarnji, desni, L2 = 15,2 mm, Tip: 5/M6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270665 5/M6
GTIN	2050002079267
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Sličan dizajn (novo stezanje) kao prethodni brojevi artikla br. 240200.

Upotreba:

Za izradu metričkih ISO unutarnjih navoja.

Odgovara:

Stezni držač br. 270531 – 270533 i 270539 – 270541.

Tehnički opis

Ø D	5 mm
nagib	1 mm
f	2,25 mm
t	0,65 mm
za provrte od Ø d _{min}	4,8 mm
S	0,6
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 15,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno		
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		