

**SIMTEK****simturn AX izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, lijevi, L2 = 35 mm,  
Ø Dmin: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270662 8
GTIN	2050002079236
Razred artikla	24U

**Opis****Izvedba:**

Slična verzija (novo stezanje) kao prethodni brojevi stavki br. 240110 – 240135.

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

**Odgovara:**

Stezni držač br. 270531 – 270536 i 270539 – 270544.

**Tehnički opis**

Ø D	8 mm
maksimalna dubina uboda $t_{maks}$	2,5 mm
Radijus R	0,2 mm
f	3,75 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,maks}$	0,6 mm
a	7,7 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 35 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
--	---------------------	----------------------	----------------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno	210 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		