

**HOLEX****Utisna stezna čahura, DIN 6343, 185 E, stezni Ø: 27mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 329565 27     |
| GTIN           | 4067263115755 |
| Razred artikla | 32Z           |

**Opis****Izvedba:**

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

**Standard:****DIN 6343****Točnost:**

**Koncentričnost:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

**Napomena:**

Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) **na upit!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glatki. Od Ø 9,0 mm s poprečnim žlijebovima.

**Tehnički opis**

|                  |            |
|------------------|------------|
| A                | 73 mm      |
| Kut $\alpha$     | 20 stupanj |
| K                | 84 mm      |
| Ukupna duljina L | 110 mm     |
| F                | 66 mm      |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Tip             | 185 E           |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |