

HOLEX**Utisna stezna čahura, DIN 6343, 185 E, stezni Ø: 41mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 329565 41 |
| GTIN | 4067263115892 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Standard:**DIN 6343****Točnost:**

Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napomena:

Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) **na upit!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glatki. Od Ø 9,0 mm s poprečnim žlijebovima.

Tehnički opis

| | |
|------------------|------------|
| F | 66 mm |
| A | 73 mm |
| Kut α | 20 stupanj |
| Ukupna duljina L | 110 mm |
| K | 84 mm |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tip | 185 E |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |