

HOLEX**Utisna stezna čahura, DIN 6343, 185 E, stezni Ø: 44mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329565 44
GTIN	4067263115922
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Standard:**DIN 6343****Točnost:**

Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napomena:

Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) **na upit!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glatki. Od Ø 9,0 mm s poprečnim žlijebovima.

Tehnički opis

K	84 mm
Ukupna duljina L	110 mm
A	73 mm
F	66 mm
Kut α	20 stupanj

Tip	185 E
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta