


Garant

Ručna stega za bušilicu s ekscentričnim brzim stezanjem, širina čeljusti A: 100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	365038 100
GTIN	4067263112389
Razred artikla	31S

Opis

Izvedba:

- Čvrsta izrada sa snažnim vretenom.
- Čeljusti prokaljene i brušene.
- Precizno stezanje pomoću plosnate vodilice.
- Čeljust sa horizontalnom i vertikalnom prizmom za okrugli materijal, jedna je čeljust glatka.
- Za stezanje plosnatih dijelova obje su čeljusti upuštene.
- Integrirana ekscentrična brza stezaljka koja čeka patent za sigurno držanje na stolu za bušenje.
- Brzo stezanje u području utora omogućuje fleksibilno i učinkovito obradu stegnutog obratka na bilo kojem položaju na cijelom stolu bušilice bez ponovnog stezanja.

Upotreba:

Za stezanje obradaka na bušilicama.

Materijal:

Tijelo i pomična čeljust od specijalnog lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar 0,10 mm.

Dio isporuke:

Stezni ključevi i tri T matice u veličinama 12, 14 i 16 mm.

Tehnički opis

List s podacima

Ukupna visina c	92 mm
Duljina osnovnog tijela a	286 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	BM-škrip u plavoj boji
Širina čeljusti A	100 mm
Širina osnovnog tijela B	174 mm
Visina čeljusti C	32 mm
Područje stezanja b	143 mm
Širina steznih utora	17 mm
Udaljenost steznih utora	141 mm
maksimalna ukupna duljina L ₄	474 mm
Težina	12,5 kg
Vrsta proizvoda	Škripac za bušilicu

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/365038-100>