

Garant**Električarski odvijač za PlusMinus vijke, s 2K Haptoprene drškom, SLIM oštrica, potpuno izolirana, veličina profila: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	668922 1
GTIN	4067263113331
Razred artikla	61F

Opis**Izvedba:**

Drška i oštrica **potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Svaki odvijač ispituje se pojedinačno u vodenoj kupci na proboj napona.

Ergonomski oblikovana **čvrsta drška** s praktičnom gornjom površinom **Haptoprene** i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. **Oštrica** od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Sa **SLIM oštricom = smanjena oštrica** i promjer izolacije za nisko pozicionirane vijčane i opružne elemente (**izolacijaØ = oštricaØ**).

Upotreba:

Za radove pod naponom do 1000 V.

Vrh odvijača Kombiprofil izvanredno dosjeda u **kombi vijke (kombinacija Pozidriv / prorez)**, koje se uglavnom koristi u komponentama za električne instalacije.

Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	80 mm
ukupna duljina	180 mm
Profil Pozidriv – s prorezom	1 – 0,7×4,5
Veličina profila	1
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profil progona	Kombinirani profil odvijača Pozidriv/Schlitz
Vrsta proizvoda	Odvijači