

Garant**Garnitura nasadnih ključeva s 2K-Haptoprene drškom potpuno izolirani, broj ključeva: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	622496 7
GTIN	4067263116455
Razred artikla	61C

Opis**Izvedba:**

Drška i oštrica **potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Svaki odvijač ispituje se pojedinačno u vodenoj kupci na proboj napona. **Upotreba:** Za radove pod naponom do 1000 V.

Ergonomski oblikovana **čvrsta drška** s praktičnom gornjom površinom **Haptoprene** i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. **Oštrica** od krom-vanadij-čelika.

Sadržaj:

po 1 kom. br. 622492: vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Tehnički opis

Profil progona	6-kutni nasadni ključ
----------------	-----------------------

Pribor

622492 6

Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškompotpuno izolirani
Širina ključa 6 mm

Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškompotpuno izolirani
Širina ključa 8 mm

622492 8

Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškompotpuno izolirani
Širina ključa 5,5 mm

622492 5,5

Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškompotpuno izolirani
Širina ključa 9 mm

622492 9

Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškompotpuno izolirani
Širina ključa 13 mm

622492 13

Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškompotpuno izolirani
Širina ključa 10 mm

622492 10

Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškompotpuno izolirani
Širina ključa 7 mm

622492 7