

**CNMG 120404, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Lomač odvojenih čestica	PQ
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Vrsta	CA125P
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje