

**CNMG 120404, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomač odvojenih čestica	PMG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Glavna primjena	P
Vrsta	CA125P
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje