

**CNMG 120408, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PQ
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Vrsta	CA125P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 320 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje