


**CNMG 120408 Wiper, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	WP
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,06 - 0,42 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,3 - 1,2 mm
Vrsta	CA125P
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje