


**CNMG 120404 Wiper, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	WP
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA125P
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	0,3 - 1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Posmak f	0,06 - 0,42 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje