


**CNMG 120404 Wiper, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	WQ
Posmak f	0,14 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA125P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje