


**CNMG 120412, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250214 CA125P
GTIN	4960664024223
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 320 m/min
Lomač odvojenih čestica	PMG
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Vrsta	CA125P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

