




**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 120408, za srednje tešku obradu,  
Vrsta: CA125P**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Razred artikla	25E

### Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 320 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	PMG
Vrsta	CA125P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje