


**CNMG 120408 Wiper, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,14 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Lomač odvojenih čestica	WQ
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	CA125P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje