


**CNMG 120408, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PH
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA125P
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje