


**CNMG 120412, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250372 CA125P
GTIN	4960664013890
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PH
Kutni radijus	1,2 mm
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA125P
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje